

NABCO ICU PORTES

OVERVIEW

NABCO



Des portes de haute qualité pour tous vos besoins en matière de soins de santé

- Grande largeur d'ouverture pour un accès plus facile
- Système sans boulons affleurants ne nécessitant pas d'étapes supplémentaires pour l'ouverture complète
- Conception facile à entretenir, résolvant les problèmes liés aux installations inappropriées
- Ensemble classé anti-fumée pour répondre aux exigences UL1784 et NFPA 105
- Testé sur plus d'un million de cycles d'utilisation pour une fiabilité éprouvée
- Conçu pour une utilisation facile en milieu hospitalier
- Portes pour USI/USC de la plus haute qualité disponible sur le marché

Great in the Following Applications:

- Hôpitaux
- Centres de soins d'urgence
- Médecine d'urgence
- Cliniques
- Centres de naissance
- Chambres d'hôpital
- Unités de soins intensifs

La solution d'entrée standard silencieuse et performante

Les portes automatiques et manuelles pour unités de soins intensifs de NABCO sont idéales pour les unités de soins intensifs et de soins cardiaques (ICU/CCU) où les germes en suspension dans l'air doivent être empêchés de se répandre dans d'autres zones, et où des zones d'accès étendues sont nécessaires pour le transport facile de lits, de brancards et d'autres équipements médicaux. Grâce au système d'infiltration d'air disponible, nos portes pour unités de soins intensifs sont idéales pour les chambres où la qualité de l'air doit être maintenue en cas d'incendie et de contrôle des infections afin d'empêcher la propagation des germes et de préserver un environnement stérile.



NABCO ICU télescopique manuel (2400MT) avec verre de confidentialité électrifié

Options de verre de confidentialité

- Conçu avec du verre d'intimité électrifié et des options de verre à mini persiennes intégrées en pensant à l'intimité et à la sécurité des patients pendant les soins.

Sans rail, ouverture complète en 1 étape

- Cadres de grandes tailles, pour une large ouverture de porte et une ouverture complète pour déplacer les patients et l'équipement.

Homologation anti-fumée

- UL1784 est la norme pour les tests de fuite d'air des ensembles de portes et autres protections d'ouverture. Commandez l'ensemble anti-fumée pour limiter les infiltrations d'air.

Option de fermeture automatique pour une seule porte de soins intensifs

- Permet une méthode de fermeture facile sans avoir besoin d'un opérateur motorisé.

Information produit

Type	Porte manuelle		Porte automatique	
Modèle	2400M	2400MT	2400A	2400AT
Panneaux	2	3	2	3
Descriptif	Porte coulissante manuelle à ouverture complète, sans rail	Porte coulissante manuelle à ouverture complète, sans rail	Porte coulissante automatique à ouverture complète, sans rail	Porte coulissante télescopique automatique à ouverture complète, sans rail
Dimensions de l'en-tête	4 ½" [114] x 5" [127]	7 ¼" [270] x 5" [127]	8" [203] x 5" [127]	10 ¾" [270] x 5" [127]
Largeur du cadre (Min-Max)	64" [1626] - 108" [2743]	84" [2134] - 144" [3658]	66" [1676] - 108" [2743]	84" [2134] - 144" [3658]
Hauteur du cadre (Min-Max)	83" [2108] - 102" [2591]	83" [2108] - 102" [2591]	83" [2108] - 102" [2591]	83" [2108] - 102" [2591]
Largeur d'ouverture libre de la porte (Min-Max)	28 ½" [714] - 50 ½" [1273]	48 ½" [1232] - 88 ½" [2248]	28 ½" [714] - 49 ½" [1248]	48 ½" [1232] - 88 ½" [2248]
Tube de montant	¾" x 4 ½"	1 ¾" x 6 ¾"	1 ¾" x 4 ½"	1 ¾" x 6 ¾"
Finition standard	Anodisé clair			
Finitions en option	Bronze foncé anodisé, noir anodisé, peint, plaqué ou anodisé spécial			
Mécanisme d'ouverture/fermeture	Fermeture automatique manuelle en option	Manuel	Opérateur automatique	Opérateur automatique
Fonctionnalités standards	Rails inférieurs de 4", styles étroits de 2 ½", montant horizontal de 2", joints de protection contre les intempéries en vinyle, mise à la terre pour décharge électrostatique			
Options disponibles*	Ensemble anti-fumée UL1784, loquet positif, rails inférieurs de 6 ½" et 10", finition antimicrobienne permanente, crochet et loquet de sécurité, maintien en position ouverte lié à l'alarme incendie, capteur de contrôle de porte, montant de 4", fermeture automatique			
L'homologation	UL1784, NFPA105, NFPA101, UL325			

*Toutes les options répertoriées ne sont pas disponibles avec toutes les configurations. Communiquez avec votre représentant de l'ACNA pour plus de détails.



Concevez votre nouvelle installation avec NABCO portes:

Visitez: NABCOentrances.com/products/icuccu-doors/



NABCO Canada Inc
595 Bd. Pierre Bertrand
Unit 105
Québec, QC G1M 3T8
info@NABCOentrances.com
T 418-527-3462

Member of the Nabtesco Group



CA-F-V.05.20.2025